

BRÝLOVÝ CYLINDR*

BRÝLOVÁ SFÉRIČKÁ KOREKCE**

CYLS	-0.75		-1.00		-1.25		-1.50		-1.75		-2.00	
	SF	CYL	SF	CYL	SF	CYL	SF	CYL	SF	CYL	SF	CYL
Refrakce -sféra												
-10.25	-9.00	-0.75	-9.00	-0.75	-9.00	-1.25	-9.00	-1.25	-9.00	-1.25	-9.00	-1.25
-10.00	-9.00	-0.75	-9.00	-0.75	-9.00	-1.25	-9.00	-1.25	-9.00	-1.25	-9.00	-1.25
-9.75	-8.50	-0.75	-8.50	-0.75	-8.50	-1.25	-8.50	-1.25	-9.00	-1.25	-8.50	-1.25
-9.50	-8.50	-0.75	-8.50	-0.75	-8.50	-1.25	-8.50	-1.25	-8.50	-1.25	-8.50	-1.25
-9.25	-8.00	-0.75	-8.00	-0.75	-8.00	-1.25	-8.00	-1.25	-8.50	-1.25	-8.00	-1.75
-9.00	-8.00	-0.75	-8.00	-0.75	-8.00	-1.25	-8.00	-1.25	-8.00	-1.25	-8.00	-1.75
-8.75	-8.00	-0.75	-8.00	-0.75	-8.00	-1.25	-8.00	-1.25	-8.00	-1.25	-7.50	-1.75
-8.50	-7.50	-0.75	-7.50	-0.75	-7.50	-1.25	-7.50	-1.25	-8.00	-1.25	-7.50	-1.75
-8.25	-7.50	-0.75	-7.50	-0.75	-7.50	-1.25	-7.50	-1.25	-7.50	-1.25	-7.50	-1.75
-8.00	-7.00	-0.75	-7.00	-0.75	-7.00	-1.25	-7.00	-1.25	-7.50	-1.25	-7.00	-1.75
-7.75	-7.00	-0.75	-7.00	-0.75	-7.00	-1.25	-7.00	-1.25	-7.00	-1.25	-7.00	-1.75
-7.50	-7.00	-0.75	-7.00	-0.75	-7.00	-1.25	-7.00	-1.25	-7.00	-1.25	-7.00	-1.75
-7.25	-6.50	-0.75	-6.50	-0.75	-6.50	-1.25	-6.50	-1.25	-6.50	-1.25	-6.50	-1.75
-7.00	-6.50	-0.75	-6.50	-0.75	-6.50	-1.25	-6.50	-1.25	-6.50	-1.25	-6.50	-1.75
-6.75	-6.00	-0.75	-6.00	-0.75	-6.00	-1.25	-6.00	-1.25	-6.00	-1.25	-6.00	-1.75
-6.50	-6.00	-0.75	-6.00	-0.75	-6.00	-1.25	-6.00	-1.25	-6.00	-1.25	-6.00	-1.75
-6.25	-5.75	-0.75	-5.75	-0.75	-5.75	-1.25	-5.75	-1.25	-5.75	-1.25	-5.75	-1.75
-6.00	-5.50	-0.75	-5.50	-0.75	-5.50	-1.25	-5.50	-1.25	-5.50	-1.25	-5.50	-1.75
-5.75	-5.50	-0.75	-5.50	-0.75	-5.50	-1.25	-5.50	-1.25	-5.50	-1.25	-5.50	-1.75
-5.50	-5.25	-0.75	-5.25	-0.75	-5.25	-1.25	-5.25	-1.25	-5.25	-1.25	-5.25	-1.75
-5.25	-5.00	-0.75	-5.00	-0.75	-5.00	-1.25	-5.00	-1.25	-5.00	-1.25	-5.00	-1.75
-5.00	-4.75	-0.75	-4.75	-0.75	-4.75	-1.25	-4.75	-1.25	-4.75	-1.25	-4.75	-1.75
-4.75	-4.50	-0.75	-4.50	-0.75	-4.50	-1.25	-4.50	-1.25	-4.50	-1.75	-4.50	-1.75
-4.50	-4.25	-0.75	-4.25	-0.75	-4.25	-1.25	-4.25	-1.25	-4.25	-1.75	-4.25	-1.75
-4.25	-4.00	-0.75	-4.00	-0.75	-4.00	-1.25	-4.00	-1.25	-4.00	-1.75	-4.00	-1.75
-4.00	-3.75	-0.75	-3.75	-0.75	-3.75	-1.25	-3.75	-1.25	-3.75	-1.75	-3.75	-1.75
-3.75	-3.75	-0.75	-3.75	-0.75	-3.75	-1.25	-3.75	-1.25	-3.75	-1.75	-3.75	-1.75
-3.50	-3.50	-0.75	-3.50	-0.75	-3.50	-1.25	-3.50	-1.25	-3.50	-1.75	-3.50	-1.75
-3.25	-3.25	-0.75	-3.25	-0.75	-3.25	-1.25	-3.25	-1.25	-3.25	-1.75	-3.25	-1.75
-3.00	-3.00	-0.75	-3.00	-0.75	-3.00	-1.25	-3.00	-1.25	-3.00	-1.75	-3.00	-1.75
-2.75	-2.75	-0.75	-2.75	-0.75	-2.75	-1.25	-2.75	-1.25	-2.75	-1.75	-2.75	-1.75
-2.50	-2.50	-0.75	-2.50	-0.75	-2.50	-1.25	-2.50	-1.25	-2.50	-1.75	-2.50	-1.75
-2.25	-2.25	-0.75	-2.25	-0.75	-2.25	-1.25	-2.25	-1.25	-2.25	-1.75	-2.25	-1.75
-2.00	-2.00	-0.75	-2.00	-0.75	-2.00	-1.25	-2.00	-1.25	-2.00	-1.75	-2.00	-1.75
-1.75	-1.75	-0.75	-1.75	-0.75	-1.75	-1.25	-1.75	-1.25	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75
-1.50	-1.50	-0.75	-1.50	-0.75	-1.50	-1.25	-1.50	-1.25	-1.50	-1.75	-1.50	-1.75
-1.25	-1.25	-0.75	-1.25	-0.75	-1.25	-1.25	-1.25	-1.25	-1.25	-1.75	-1.25	-1.75
-1.00	-1.00	-0.75	-1.00	-0.75	-1.00	-1.25	-1.00	-1.25	-1.00	-1.75	-1.00	-1.75
-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-1.25	-0.75	-1.25	-0.75	-1.75	-0.75	-1.75
-0.50	-0.50	-0.75	-0.50	-0.75	-0.50	-1.25	-0.50	-1.25	-0.50	-1.75	-0.50	-1.75
-0.25	-0.25	-0.75	-0.25	-0.75	-0.25	-1.25	-0.25	-1.25	-0.25	-1.75	-0.25	-1.75
0.00	0.00	-0.75	0.00	-0.75	0.00	-1.25	0.00	-1.25	0.00	-1.75	0.00	-1.75

Přiradte brýle svého pacienta ke správné kontaktní čočce, abyste mu zajistili výborný zrak s jednodenními kontaktními čočkami SofLens® pro astigmatismus.

PARAMETRY

Design:

Inovační design Lo-Torque™
Pokročilá asférická optika
Technologie ComfortMoist

Materiál: hilafilcon B

Skupina: Skupina II

Obsah vody: 59 %

Výrobní metoda: lis a odlévání

Základní zakřivení: 8,6 mm

Průměr: 14,2 mm

Tloušťka středu: 0,125 mm @ -3,00D

Optická zóna: 8,0 mm @ -3,00D

Propustnost kyslíku (Dk): 22

Dioptický rozsah:

0,00D až -6,00D (kroky po 0,25D),
-6,50D až -9,00D (kroky po 0,50D)

Cylindr: -0,75D, -1,25D, -1,75D

Osy: 90° a 180°

Indikátor orientace:

1 značka na pozici 6 hod.

Odstín viditelnosti: Světle modrý

Bausch & Lomb
SofLens®
daily disposable toric (hilafilcon B)

Pro astigmatismus

* vertex vzdálenost 13 mm